

GALEA STAINLESS

5080PJM125P30-12

EAN 4031582395563



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●○○

Nodilums ●●●●○

Korozijas izturīgs ●●●○○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Galea stainless
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Krāvnese pie 3 km/h	100 kg
Nerūsējošais	✓
Statiskā krāvnese	200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	162 mm
Kopējais platums	66 mm
Kopējais svars	0,504 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Termoplastiskas gumija
Gultnis	Cuscinetto piano, Inossidabile
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	125 mm
Protektora platums	30 mm
Protektora cietība (A)	87 Krasts A

KRONŠTEINIS

Materiāls	Poliamīds
Dakšas forma	Slēgts
Grozāmais gultnis	Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša
Ofsets	40 mm
Pagrieziena rādiuss	102,5 mm
Grozāms savienojums	205 mm
Kupola diametrs	59 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs	12 mm

GALEA STAINLESS

5080PJM125P30-12

EAN 4031582395563



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

