

## LUMINA

A520POI050L51-8 CHROME/9011

EAN 4031582317312

Номер замовлення 00073005



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ○ ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ○ ○ |
| Атриція               | ● ● ● ○ ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Назва продукту                     | Lumina                          |
| Тип корпусу                        | Поворотний Колісна опора        |
| Стандартний                        | EN12528 — Меблеві колісні опори |
| Обвантажопідйомність 3 км/год      | 40 kg                           |
| Статичний Вантажопідйомність       | 80 kg                           |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -20 °C                          |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C                           |
| Загальна висота                    | 56 mm                           |
| Загальна ширина                    | 54 mm                           |
| Загальна вага                      | 0,054 kg                        |

## КОЛЕСО

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Матеріал тіла           | Поліпропілен                           |
| Матеріал протектору     | Ідентичність з корпусом Колесо         |
| Носіння                 | Підшипник ковзання із Розпірка трубкою |
| Вісь                    | Згинання                               |
| Колір Протектор         | Графітовий чорний (RAL9011)            |
| Колір Колесо            | Графітовий чорний (RAL9011)            |
| Захист різьби           | Без різьби                             |
| Діаметр                 | 50 mm                                  |
| Протектор               | 7 mm                                   |
| Ширина тіла             | 7 mm                                   |
| Твердість Протектор (D) | 65 Прибережна D                        |

## КРОНШТЕЙН

|                     |  |
|---------------------|--|
| Матеріал            | Поліпропілен                             |
| Вила Форма          | Корпус подвійного КолесоКронштейнкуполом |
| Поворотний вузол    | Стрижень, обертання                      |
| Офсет (Зсув)        | 20 mm                                    |
| Радіус повороту     | 52 mm                                    |
| Поворотне з'єднання | 104 mm                                   |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Тип налаштування                   | Глухий отвір для з'єднання B10 |
| Діаметр Болт отвору Діаметр отвору | 8 mm                           |

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

# LUMINA

A520POI050L51-8 CHROME/9011

EAN 4031582317312

Номер замовлення 00073005



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

---

