

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495256



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	○ ○ ○ ○ ○
Hlučnost	○ ○ ○ ○ ○
Opotřebení	○ ○ ○ ○ ○
Odolné vůči korozi	○ ○ ○ ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Footmaster
Typ	Otočné Kolečko
Nosnost 3 km/h	630 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	90 °C
Celková výška	200 mm
Stavební výška	155 mm
Celková hmotnost	14,68 kg

UCHYCENÍ

Vyosení	35 mm
Poloměr otáčení	130 mm
Průměr otáčení	246 mm

KOLO

Ložisko	Neopracovaný Poklice
Průměr	150 mm
Šířka Běhoun	40 mm
Šířka středu kola	40 mm

MONTÁŽ

Délka plotny	145 mm
Šířka plotny	145 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	120 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	120 mm
Průměr otvoru plotny	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495256

Objednáací číslo 00800114

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

