

PURETECH AIR

DPR200X50-Ø20 2PR BLACK

EAN 4031582371024



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

ROATĂ

Material pentru corp	Tablă de oțel
Material al benzii de rulare	Anvelopă pneumatică, profil linie
Lagăr	Rulment cu role
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	200 mm
Benză de rulare	50 mm
Diametrul găurii Axă	20 mm
Lungime butuc	58 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	55 Pe malul A

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ○ ○ ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ○ ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Puretech air
Tip de carcasă	Roată
Capacitate de încărcare la 3 km/h	75 kg
Capacitate de încărcare statică	150 kg
Greutate totală	0,8 kg

PURETECH AIR

DPR200X50-Ø20 2PR BLACK

EAN 4031582371024



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

