

NOVATECH

ITP 100X50-Ø20 HL60

EAN 4031582070309

Numărul de comandă 00801297



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ● ● ● ● ○

Zgomot de mișcare ● ● ● ○ ○

Atriție ● ● ● ● ○

Rezistență la coroziune ● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs Novatech

Standard EN12532 - Echipament de transport

Capacitate de încărcare la 4 km/h 540 kg

Capacitate de încărcare la 6 km/h 430 kg

Capacitate de încărcare statică 1080 kg

Interval de temperatură (minim) -10 °C

Interval de temperatură (maxim) 60 °C

Greutate totală 0,64 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Aluminiu
Material al benzii de rulare	Poliuretan, Turnată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Roată	Galben miere (RAL1005)
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	100 mm
Benză de rulare	50 mm
Diametrul găurii Axă	20 mm
Lungime butuc	60 mm
Lățimea corpului	50 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	42 malul D

NOVATECH

ITP 100X50-Ø20 HL60

EAN 4031582070309

Numărul de comandă 00801297



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

