

DURATECH

TOP 082x66-Ø20 HL66

EAN 4031582331042



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ●
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Duratech
Tipo	Aro
Estándar	EN12533 - Ruedas de alta carga
Capacidad de carga a 4 km/h	650 kg
Capacidad de carga a 6 km/h	520 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	1300 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-40 °C
Rango de temperatura (máximo)	80 °C
Peso total	0.46 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ARO

Material del cuerpo	Poliamida, pesada
Material de la banda de rodadura	Idéntico con cuerpo de Aro
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro	Blanco natural
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	82 mm
Ancho de Banda de rodadura	66 mm
Diámetro del agujero del Eje	20 mm
Longitud del cubo	66 mm
Anchura del cuerpo	66 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	75 Shore D
Tipo de cojinete	6204

DURATECH

TOP 082x66-Ø20 HL66

EAN 4031582331042

Número de pedido 00827823
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

