

AGILA

2478PJO100P50

EAN 4031582030303
Bestelnummer 00006690

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila
Behuizingstype	Bokwiel
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	80 kg
Statisch Draagvermogen	160 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	135 mm
Totale breedte	60 mm
Totaal gewicht	0,477 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lager	Glijlager
Kleur Wiel	Zilvergrijs (RAL7001)
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Breedte wielkern	32 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	87 Shore A

VORK

Materiaal	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Breed
Kleur	Blauw gepassiveerd
Diameter koepel	60 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	77 mm
Breedte plaat	67 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	46,5 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	51,5 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	56 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	61,5 mm
Diameter bevestigingsgat	8,5 mm

AGILA

2478PJO100P50

EAN 4031582030303
Bestelnummer 00006690



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

