

LEVINA

5370XSP100P50 window-grey

EAN 4031582359282



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Исчезновение	● ● ● ● ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ● ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Levina
Тип	Поворотное Колесная опора
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	100 kg
Электропроводящий	Да
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	200 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	40 °C
Общая высота	137 mm
Общая ширина	59 mm
Общий вес	0,5 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Полиамид
Форма Вилы	Узкий
Поворотный узел	Две гонки с мячом
Цвет	Серое окно (аналог RAL7040)
Офсет (Смещение)	36 mm
Радиус поворота	86 mm
Поворотное соединение	172 mm
Диаметр купола	59 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид, электропроводящий
Материал протектора	Полиуретан, Инжекционный, электропроводный
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Цвет Колесо	Серебристо-серый (RAL7001)
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	100 mm
Ширина Протектор	32 mm
Ширина тела	32 mm
Твердость Протектор (A)	91 Береговая A
Твердость Протектор (D)	40 Береговая D

ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	77 mm
Ширина пластины	67 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)	46,5 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	51,5 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)	56 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	61,5 mm
Диаметр отверстия пластины	8,5 mm



Премия
Universal
Дизайн
Award



Deutscher
Konstruktor
Club

LEVINA





5370XSP100P50 window-grey

EAN 4031582359282

Номер заказа 00063882
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Премия
Universal
Дизайн
Award



Deutscher
Konstruktor
Club