ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

# AGILA STAINLESS

7477PJO125P51

EAN 4031582350364

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

| | |
|---|---|
| Продуктивність рулону | ●●●○○ |
| Шум руху | ●●●●○ |
| Атритація | ●●●○○ |
| Стійкість до корозії | ●●●●● |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|---|---|
| Назва продукту | Agila stainless |
| Тип | Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо |
| Стандартний | EN12530 — Катори пристроїв |
| ОбВантажопідйомність 3 км/год | 100 kg |
| Електропровідність | Ні |
| Нержавіюча сталь | Так |
| Статичний Вантажопідйомність | 200 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна висота | 160 mm |
| Загальна ширина | 60 mm |
| Загальна вага | 0,85 kg |

## КРОНШТЕЙН

| | |
|---|---|
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь, середня |
| Вила Форма | Широка |
| Поворотний вузол | Дві м'ячі перегони |
| Колір | Нержавіюча сталь |
| Офсет (Зсув) | 41 mm |
| Радіус повороту | 131 mm |
| Поворотне з’єднання | 262 mm |
| Діаметр ковпачка | 60 mm |

## КОЛЕСО

| | |
|---|---|
| Матеріал тіла | Поліпропілен |
| Матеріал протектору | Термопластичний каучук |
| Носіння | Підшипник ковзання |
| Колір Колесо | Срібно-сірий (RAL7001) |
| Захист різьби | Без різьби |
| Діаметр | 125 mm |
| Протектор | 32 mm |
| Ширина тіла | 32 mm |
| Твердість Протектор (A) | 87 Прибережна A |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|---|---|
| Тип налаштування | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини | 95 mm |
| Ширина тарілки | 70 mm |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 50 mm |
| Ширина отвору для планшета (максимальна) | 75 mm |
| Діаметр отвору планшета | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA STAINLESS


7477PJO125P51


EAN 4031582350364


Номер замовлення 00037177

**Креслення продукту**






© Copyright 2026 TENTE International GmbH