


DURATECH

TOP 082X70-Ø20 HL70

EAN 4031582322590

Objednávací číslo 00805242



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor



Hlučnost



Opotřebení



Odolné vůči korozi



ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Duratech
Typ	Kolo
Norma	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	750 kg
Nosnost 6 km/h	600 kg
Statická Nosnost	1500 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	0,46 kg

KOLO

Materiál středu	Polyamid, těžký
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola	Přírodní bílá
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	82 mm
Šířka Běhoun	70 mm
Průměr otvoru pro šroub	20 mm
Délka náboje	70 mm
Šířka středu kola	70 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D
Typ ložiska	6204

DURATECH

TOP 082X70-Ø20 HL70

EAN 4031582322590
Objednáací číslo 00805242



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

