

ALPHA

3477PVO200P30-13

EAN 4031582305654



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ○ ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ○ ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Alpha
外壳类型	带全锁的旋转脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	200 kg
静态载重	400 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	60 ° C
总高	235 mm
总重量	2.986 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	实心橡胶, 黑色
轴承	滑动轴承
轴	用螺母拧紧
侧盖	无螺纹护罩
直径	200 mm
胎面宽度	50 mm
胎面硬度 (A)	85 岸 A

支架

材料	钢板, 重型
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
偏移量	55 mm
旋转半径	166 mm
转向干涉	332 mm

固定件

固定件类型	螺栓孔
螺栓孔直径	13 mm

ALPHA

3477PVO200P30-13

EAN 4031582305654



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

