

AGILA TWIN

2970DIK050P30-11

EAN 4031582302646



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila twin
Type	Wielen
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	60 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	120 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	85 °C
Totale hoogte	69 mm
Totale breedte	53 mm
Totaal gewicht	0,31 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Behuizing met twee Wiel
Zwenklager	Twee balraces
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	25 mm
Zwenk radius	53 mm
Draaicirkel	106 mm
Diameter koepel	53 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Plaatstaal
Materiaal loopvlak	Massief rubber, niet-markerend
Lagering	Conisch kogellager
Wielkleur	Blauw gepassiveerd
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	50 mm
Breedte Loopvlak	19 mm
Breedte wielkern	19 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	80 Shore A

FITTING

Type bevestiging	Boutgat
Boutgat diameter	11 mm

AGILA TWIN

2970DIK050P30-11

EAN 4031582302646

Bestelnummer 00030049
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

