

KAPPA LOAD

9650FTP300P64 CL97

EAN 4031582314281

Numărul de comandă 00830240



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●●○

Zgomot de mișcare ●●●●○

Atriție ●●●●○

Rezistență la coroziune ●●●●○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs Kappa load

Tip Rola pivotantă

Standard EN12533 - Role rezistente

Capacitate de încărcare la 4 km/h 2400 kg

Capacitate de încărcare la 6 km/h 2000 kg

Capacitate de încărcare statică 4000 kg

Interval de temperatură (minim) -10 °C

Interval de temperatură (maxim) 60 °C

Înălțime totală 355 mm

Lățime totală 140 mm

Greutate totală 21,33 kg

ROATĂ

| | |
|---|-----------------------------|
| Material pentru corp | Fontă |
| Material al benzii de rulare | Poliuretan, Turnată |
| Lagăr | Rulment cu bile de precizie |
| Axă | Înșurubat cu piuliță |
| Roată | Galben miere (RAL1005) |
| Protecție pentru filet | Cu protecție pentru filet |
| Diametru | 300 mm |
| Benză de rulare | 80 mm |
| Lățimea corpului | 80 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 42 malul D |

FURCA

| | |
|------------------------|---|
| Material | Fontă sau fier forjat, greu |
| FormăFurcă | Larg, Rezistent |
| Rulment pivotant | Rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă |
| Culoare | Zink-fier (transparent) |
| Offset | 76 mm |
| Raza de pivotare | 230 mm |
| Interferență pivotantă | 460 mm |
| | ✓ |
| Diametru cupolă | 140 mm |

RACORD

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă | 175 mm |
| Lățimea plăcii | 140 mm |
| Lungime orificiu placă (maximă) | 105 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 140 mm |
| Diametru orificiu placă | 15 mm |

KAPPA LOAD

9650FTP300P64 CL97

EAN 4031582314281

Numărul de comandă 00830240



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

