

## AGILA

2477XSP100R05-28

EAN 4031582343373



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ○ ○ |
| Verloop           | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Productnaam                  | Agila                           |
| Behuizingstype               | Zwenkwiel met dubbele rem       |
| Standaard                    | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u     | 100 kg                          |
| Elektrisch geleidend         | ✓                               |
| Statisch Draagvermogen       | 200 kg                          |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -40 °C                          |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C                           |
| Totale hoogte                | 138 mm                          |
| Totaal gewicht               | 1,073 kg                        |

## WIEL

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Wielkern materiaal            | Polyamide, elektrisch geleidend              |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, gespoten, elektrisch geleidend |
| Lager                         | Precisiekogellagers                          |
| Afdekkapjes                   | Met afdekkapjes                              |
| Diameter                      | 100 mm                                       |
| Breedte Loopvlak              | 32 mm                                        |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 40 Shore D                                   |

## VORK

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Materiaal    | Staalplaat, medium      |
| Vork Vorm    | Breed                   |
| Zwenklager   | Dubbele kogeldraaikrans |
| Offset       | 43,5 mm                 |
| Zwenk radius | 131 mm                  |
| Uitzwenking  | 262 mm                  |

## BEVESTIGING

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Type bevestiging | Vaste Stift, rond |
| Diameter Bout    | 28 mm             |
| Lengte Bout      | 45 mm             |

# AGILA

2477XSP100R05-28

EAN 4031582343373



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

