

AGILA

2471DYK100R05-28

EAN 4031582343793



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila
Typ	Otočné Kolečko se Směrová brzda
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	80 kg
Elektrické vodivé	Ano
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	160 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	85 °C
Celková výška	138 mm
Celková hmotnost	1,27 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Vyosení	43,5 mm
Poloměr otáčení	131 mm
Průměr otáčení	262 mm

KOLO

Materiál středu	Ocelový plech
Materiál běhounu	Tvrdá guma, černá, elektricky vodivá
Ložisko	Kuželové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Tvrdost Běhoun (A)	80 krůček A

MONTÁŽ

Typ uchycení	Pevný Přírubový čep kulatý
Průměr čepu	28 mm
Délka čepu	45 mm

Product Drawings

