INFORMACE O PRODUKTU

# AGILA

2471DYK100R05-28

EAN 4031582343793



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

| | |
|---|---|
| Valivý odpor | ●●●○○ |
| Hlučnost | ●●●○○ |
| Opotřebení | ●●●○○ |
| Odolné vůči korozi | ●●●○○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|---|---|
| Název produktu | Agila |
| Typ | Otočné Kolečko se Směrová brzda |
| Norma | EN12530 – Kolečka zařízení |
| Nosnost 3 km/h | 80 kg |
| Elektrické vodivé | Ano |
| Nerezové | Ne |
| Statická Nosnost | 160 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 85 °C |
| Celková výška | 138 mm |
| Celková hmotnost | 1,27 kg |

## UCHYCENÍ

| | |
|---|---|
| Materiál pouzdra | Ocelový plech, střední |
| Tvar Vidlice | Široký |
| Otočné ložisko | dvouřadá kuličková dráha |
| Barva vidlice | Pasivováno modrou |
| Vyosení | 43,5 mm |
| Poloměr otáčení | 131 mm |
| Průměr otáčení | 262 mm |

## KOLO

| | |
|---|---|
| Materiál středu | Ocelový plech |
| Materiál běhounu | Tvrdá guma, černá, elektricky vodivá |
| Ložisko | Kuželové ložisko |
| Ochranná krytka | S ložiskovým pouzdrem |
| Průměr | 100 mm |
| Šířka Běhoun | 32 mm |
| Tvrdost Běhoun (A) | 80 Shore A |

## MONTÁŽ

| | |
|---|---|
| Typ uchycení | Pevný Přírubový čep kulatý |
| Průměr čepu | 28 mm |
| Délka čepu | 45 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA


2471DYK100R05-28

EAN 4031582343793

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Výkresy produktu



© Copyright 2026 TENTE International GmbH