

ELASTECH

XLP125x40-Ø8,3 HL45 ESD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

RODA

Tread hardness	macio
Material do centro da roda	Poliamida, eletro-condutivo
Material do piso da roda	Pneu elástico, não deixa marcas, anti-estático, vulcanizado
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	125 mm
Largura do Piso	40 mm
Dureza do Piso (A)	64 Shore A

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ● ○
Ruído de movimento	● ● ● ● ● ●
Desgaste	● ● ● ● ○ ○
Resistência à corrosão	● ● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Elastech
Tipo	Roda
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	160 kg
Elétrico condutivo	Sim
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	320 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	80 °C
Peso geral	0,65 kg

ELASTECH

XLP125x40-Ø8,3 HL45 ESD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

XLP125x40-Ø8,3 NL45

