

# NOVATECH

FTF250X75-Ø80-4XØ15

EAN 4031582331707



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids global	8,673 kg

## ROUE

Matériau du corps	Fonte
Bandage	Polyuréthane, Coulé
Roulement	Roue à flasque
Diamètre	250 mm
Largeur du Bandage	75 mm
Diamètre du trou de l'Axe	80 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Diamètre du Trou circulaire	112 mm
Raccord Diamètre du trou	15 mm
Convient pour	atlet

## RACCORD

Quantité de trous de montage Œil	4
-------------------------------------	---

# NOVATECH

FTF250X75-Ø80-4XØ15

EAN 4031582331707



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

