

DURATECH

TOP 085X60-Ø20 HL60

EAN 4031582331165

Номер заказа 00832610



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид, тяжелый
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Цвет Колесо	Натуральный белый
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	85 mm
Ширина Протектор	60 mm
Диаметр отверстия Ось	20 mm
Длина хаба	60 mm
Ширина тела	60 mm
Твердость Протектор (D)	75 Береговая D
Тип подшипника	6204

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●●●

Шум движения ●●○○○

Исчезновение ●●●●●

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Duratech
Тип	Колесо
Стандартный	EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Грузоподъемность при 4 км/ч	650 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	520 kg
Грузоподъемность статическая	1300 kg
Диапазон температур (минимальный)	-40 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общий вес	0,513 kg

DURATECH

TOP 085X60-Ø20 HL60

EAN 4031582331165

Номер заказа 00832610



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

