

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495164

Numărul de comandă 00800109



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ○○○○○

Zgomot de mișcare ○○○○○

Atriție ○○○○○

Rezistență la coroziune ○○○○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs Footmaster

Tip Rola pivotantă

Capacitate de încărcare la 3 km/h 310 kg

Interval de temperatură (minim) -10 °C

Interval de temperatură (maxim) 90 °C

Înălțime totală 160 mm

Lățime totală 118 mm

Greutate totală 6,94 kg

ROATĂ

Lagăr Butuc neprelucrat

Diametru 100 mm

Benză de rulare 30 mm

Lățimea corpului 30 mm

FURCA

Offset 30 mm

Raza de pivotare 84 mm

Interferență pivotantă 168 mm

Diametru cupolă 104 mm

RACORD

Lungime placă 112 mm

Lățimea plăcii 112 mm

Lungime orificiu placă (maximă) 92 mm

Lățimea orificiului plăcii (maximă) 92 mm

Diametru orificiu placă 9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495164

Numărul de comandă 00800109



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

