ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

DURATECH

UOR 125x40-Ø12 HL48,4

EAN 4031582323559



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	●●●○○
Шум от движение	●●●○○
Привличане	●●●●○
Устойчив на корозия	●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Duratech
Тип	Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	300 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	600 kg
Температурен диапазон (минимален)	-25 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Общо тегло	0.27 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Ролков лагер
Цвят на Колело	Естествено бяло
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	125 mm
Ширина на Резба	40 mm
Диаметър на отворите Ос	12 mm
Дължина на центъра	48.4 mm
Ширина на тялото	40 mm
Твърдост на Резба (D)	75 Бръснач D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

UOR 125x40-Ø12 HL48,4

EAN 4031582323559

Номер на поръчката 00030967

Чертежи на продукта

