

ALPHA

3478UVH080P62

EAN 4031582307122

Номер заказа 00001273



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Название продукта | Alpha |
| Тип | Фиксированное Колесная опора |
| Стандартный | EN12532 - Транспортное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч | 100 kg |
| Грузоподъемность статическая | 200 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
| Общая высота | 108 mm |
| Общая ширина | 85 mm |
| Общий вес | 0,494 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Материал корпуса | Полиамид |
| Материал протектора | Литая резина, черная |
| Подшипник | Подшипник скольжения |
| Ось | Винт с гайкой |
| Цвет Колесо | Черный графит (RAL9011) |
| Защита от проводов | С защитой резьбы |
| Диаметр | 80 mm |
| Ширина Протектор | 35 mm |
| Ширина тела | 35 mm |
| Твердость Протектор (A) | 90 Береговая A |
| Твердость Протектор (D) | 39 Береговая D |

КРОНШТЕЙН

| | |
|------------|-------------------------|
| Материал | Стальной лист, тяжелый |
| Форма Вилы | Широкая |
| Цвет | Пассивированный голубым |

ФИТИНГ

| | |
|--|------------------------|
| Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины | 103 mm |
| Ширина пластины | 85 mm |
| Длина отверстия пластины (минимальная) | 77 mm |
| Длина отверстия пластины (максимальная) | 60 mm |
| Ширина отверстия пластины (минимальная) | 77 mm |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm |
| Диаметр отверстия пластины | 9 mm |

ALPHA

3478UVH080P62

EAN 4031582307122
Номер заказа 00001273



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

