

ZETA STAINLESS

8670UAD200P63

EAN 4031582313475

Objednávací číslo 00830097



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●●●

Hlučnost ●●○○○

Opotřebení ●●●●●

Odolné vůči korozi ●●●●●

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Zeta stainless
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	500 kg
Nosnost 6 km/h	400 kg
Nerezové	✓
Statická Nosnost	1000 kg
Rozsah teploty (minimální)	-30 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	240 mm
Stavební výška	96 mm
Celková hmotnost	3,064 kg

KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty
Ložisko	Valivé ložisko, Nerezové
Osa kola	Šroub s maticí
Barva Kola	Přírodní bílá
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Šířka středu kola	50 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Nerezové ocel, těžká
Tvar Vidlice	Široký, Vyztužené
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva vidlice	Nerezové ocel
Vyosení	55 mm
Poloměr otáčení	155 mm
Průměr otáčení	310 mm
Poloměr otáčení	96 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	137 mm
Šířka plotny	105 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	74 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	74 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	105 mm
Průměr otvoru plotny	11 mm

ZETA STAINLESS

8670UAD200P63

EAN 4031582313475
Objednáací číslo 00830097



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

