



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

### 성능

|        |       |
|--------|-------|
| 롤 성능   | ●●●○○ |
| 움직임 소음 | ●●●●○ |
| 내마모성   | ●●●○○ |
| 부식방지   | ●●●○○ |

### 핵심 속성

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| 제품명            | Agila              |
| 하우징 유형         | 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 |
| 표준             | EN12530 - 장치 캐스터   |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 75 kg              |
| 전기 전도성         | 예                  |
| 스테인리스          | 아니요                |
| 정지 중 하중용량      | 150 kg             |
| 온도 범위(최소)      | -20 °C             |
| 온도 범위(최대)      | 60 °C              |
| 총높이            | 100 mm             |
| 전체 너비          | 43 mm              |
| 전체 체중          | 0.3 kg             |

### 하우징

|         |          |
|---------|----------|
| 주택 자재   | 강판, 중    |
| Fork 외형 | 다양한      |
| 스위블 베어링 | 볼 레이스 2회 |
| 색상      | 파란색 부동태화 |
| 오프셋     | 24 mm    |
| 회전 반경   | 80 mm    |
| 회전 간섭   | 160 mm   |
| 덤 직경    | 43 mm    |

### 휠

|            |                     |
|------------|---------------------|
| 차체 재질      | 폴리프로필렌, 전기 전도성      |
| 트레드 재질     | 열가소성 고무, 전기 전도성     |
| 베어링        | 플레인 베어링             |
| 휠 색상       | 실버 그레이(유사한 RAL7001) |
| 스레드 가드     | 스레드가드 없음            |
| 직경         | 75 mm               |
| 트레드 폭      | 25 mm               |
| 차체 너비      | 25 mm               |
| 트레드의 경도(A) | 87 Shore A          |

### 피팅

|                |           |
|----------------|-----------|
| 피팅 유형          | 정사각형 플레이트 |
| 플레이트 길이        | 60 mm     |
| 플레이트 너비        | 60 mm     |
| 플레이트 홀 길이(최소)  | 38 mm     |
| 플레이트 홀 길이(최대)  | 48 mm     |
| 플레이트 구멍 너비(최소) | 38 mm     |
| 플레이트 구멍 너비(최대) | 48 mm     |
| 플레이트 구멍 직경     | 6.3 mm    |

# AGILA

2477YGO075P40

EAN 4031582342550

주문 번호 00030328  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

