


# E-DRIVE OPTIMA

EDOAUFF125P60

EAN 4031582497885



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                                       |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto                                       | E-Drive optima                                                                  |
| Tipo                                                  | Unidade de acionamento                                                          |
| Elétrico condutivo                                    | Não                                                                             |
| Aço inoxidável                                        | Não                                                                             |
| Peso geral                                            | 7,26 kg                                                                         |
| Comprimento                                           | Máx. 315 mm (dispositivo de emergência acionado)                                |
| Diâmetro da roda                                      | 125 mm, limite de desgaste 115 mm                                               |
| Piso da roda                                          | Borracha sólida, não deixa marcas, Dureza A 63                                  |
| Largura da roda                                       | 35 mm                                                                           |
| Largura                                               | 222 mm                                                                          |
| Força de impulso máxima                               | 25                                                                              |
| Força de elevação máxima/força de pressão de contacto | 400                                                                             |
| Altura na posição inicial                             | 140 mm                                                                          |
| Altura de instalação                                  | 170 mm                                                                          |
| Desbloqueio de emergência                             | Mecânico                                                                        |
| Tipo de proteção                                      | IPX4 (salpicos de água de todos os lados, todas as fichas ligadas)              |
| Temperatura ambiente permitida                        | Temperatura de funcionamento 5 °C a 40 °C, humidade do ar 90 %, sem condensação |
| Peso                                                  | 7,25 kg                                                                         |
| Velocidade máxima                                     | 6 km/h                                                                          |
| Distância ao solo                                     | 30 mm                                                                           |
| Desnívelamento do solo (Mínimo)                       | -15 mm                                                                          |
| Desnívelamento do solo (Máximo)                       | 15 mm                                                                           |
| Temperatura de armazenamento permitida (Mínima)       | -10 °C                                                                          |
| Temperatura de armazenamento permitida (Máxima)       | 45 °C                                                                           |

# E-DRIVE OPTIMA

EDOAUFF125P60

EAN 4031582497885



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## SUPORTE

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Material da caixa | Elétrico |
| Em Forma de Garfo | Drive    |

## RODA

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Material do centro da roda | Poliamida                              |
| Material do piso da roda   | Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado |
| Rolamento                  | Roda com flange                        |
| Diâmetro                   | 125 mm                                 |

## ENCAIXE

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Tipo de fixação | Placa de fixação retangular |
|-----------------|-----------------------------|

# E-DRIVE OPTIMA

EDOAUFF125P60

EAN 4031582497885



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Desenhos do produto

