

FOOTMASTER


FOOT MASTER GASD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495225

Número de comanda 00800107



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

SUPORT

Desplaçament	37 mm
Scio de giro	122 mm
Sterferencia de giro	244 mm
Dome Dictel	145 mm

FITACIÓ

Placa llarga	145 mm
Placa ampla	145 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	120 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	120 mm
Placa de diàmetre	11 mm

ACTUACIÓ

Actuació Roll	○ ○ ○ ○ ○
El soroll del moviment	○ ○ ○ ○ ○
Atràcia	○ ○ ○ ○ ○
Resistència a a la corrosió	○ ○ ○ ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Footmaster
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	630 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	90 °C
Alçada total	200 mm
Àmplia general	160 mm
Pes total	17,54 kg

RODA

El Bearing	El Cub no mecanitzat
Diametralització	150 mm
Banda de rodadura ample	40 mm
Corporació ample	40 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495225

Número de comanda 00800107



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

