

STYLEA

5923UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016

EAN 4031582311037

Numéro de commande 00074931



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●●○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Stylea
Type	Roulette pivotante à blocage intermittent
Capacité de charge à 3 km/h	50 kg
Capacité de charge statique	100 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	77 mm
Largeur totale	54 mm
Poids	0,177 kg

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Moyeu lisse avec entretoise
Axe	Riveté
Couleur du bandage	Gris anthracite (RAL7016)
Couleur de la roue	Noir graphite (RAL9011)
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	8 mm
Diamètre de l'alésage	0 mm
Longueur de moyeu	0 mm
Largeur du corps de roue	8 mm
Dureté du bandage (A)	87 Shore A

CHAPE

Matériau	Polyamide
Forme de la chape	Roulette jumelée
Pivot	Tige pivotante
Couleur	Noir graphite (RAL9011)
Déport	30 mm
Rayon d'encombrement	62 mm
Diamètre d'encombrement	124 mm
Diamètre du dôme	20 mm

FIXATION

Type de fixation	Tige avec circlips et col
Diamètre de la tige	11 mm
Longueur de la tige	20 mm

STYLEA

5923UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016

EAN 4031582311037

Numéro de commande 00074931



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

