

DURATECH

UOR150X46-Ø20 HL58

EAN 4031582496680

Objednáací číslo 10000776



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Duratech
Typ krytu	Kolo
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	500 kg
Statický Nosnost	1000 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	0,57 kg

KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Valivé ložisko
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	150 mm
Šířka Běhoun	46 mm
Průměr otvoru Šroub	20 mm
Délka poklice	58 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D

DURATECH

UOR150X46-Ø20 HL58

EAN 4031582496680
Objednáací číslo 10000776



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

