

LINEA LIGHT

5925PJI040P41-38x38/10 LOW SET

EAN 4031582440560

Numéro de commande 00773124



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Linea light
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	80 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	43.5 mm
Largeur totale	52 mm
Poids	0.05 kg

CHAPE

Déport	12 mm
Rayon d'encombrement	45 mm
Diamètre d'encombrement	90 mm

ROUE

Diamètre	40 mm
Largeur du bandage	12 mm

RACCORD

Longueur de la platine	38 mm
Largeur de la platine	38 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	27 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	27 mm
Diamètre des trous de la platine	5 mm

