

DURATECH PLUS

MMP050X26-Ø15

EAN 4031582399370
 订单号 00860912



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

轮子

轮体材料	聚酰胺，超重
胎面材料	带跟踪双法兰
轴承	精密滚珠轴承
侧盖	无螺纹护罩
直径	50 mm
胎面宽度	26 mm
轴孔直径	15 mm
中心长度	32 mm
胎面硬度 (D)	75 岸 D

表现

滚动性能	● ● ● ● ●
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ●
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Duratech plus
外壳类型	轮子
标准	EN12533 - 重载脚轮
4 公里/小时的载重	240 kg
6 公里/小时的载重	200 kg
静态载重	480 kg
温度范围 (最低)	-40 ° C
最高温度范围	80 ° C

DURATECH PLUS

MMP050X26-Ø15

EAN 4031582399370
订单号 00860912



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

