

## PURETECH

FVP 250x80-Ø30 HL90

EAN 4031582365429



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## KOŁO

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Tread hardness       | miękki                               |
| Materiał ciała       | Żeliwo                               |
| Materiał bieżni      | Guma pełna pełny, czarny             |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne           |
| Kolor Koło           | Czarny odrzutowiec (podobny RAL9005) |
| Oslony gwintu        | Z osłoną gwintu                      |
| Średnica             | 250 mm                               |
| Szerokość Bieżnia    | 80 mm                                |
| Średnica otworu Oś   | 30 mm                                |
| Długość piasty       | 90 mm                                |
| Szerokość korpusu    | 80 mm                                |
| Twardość Bieżnia (A) | 67 Shore A                           |

## WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ● ● |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ● ● |
| Odejście             | ● ● ● ● ● |
| Odporność na korozję | ● ● ● ● ● |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Puretech                           |
| Typ                            | Koło                               |
| Standardowy                    | EN12533 — Kółka do dużych obciążeń |
| Nośność przy 4 km/h            | 810 kg                             |
| Nośność przy 6 km/h            | 675 kg                             |
| Przewodzące prąd elektryczny   | Nie                                |
| Nierdzewne                     | Nie                                |
| Nośność statyczne              | 1350 kg                            |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -20 °C                             |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C                              |
| Waga całkowita                 | 6,9 kg                             |

# PURETECH


FVP 250x80-Ø30 HL90

EAN 4031582365429

Numer zamówienia 00836533  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




# PURETECH

FVP 250x80-Ø30 HL90

EAN 4031582365429

Numer zamówienia 00836533



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.