

# ALPHA STAINLESS

8477UOO125P30-11

EAN 4031582370249



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ● |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ● |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit                  | Alpha stainless                    |
| Type                            | Roulette pivotante à blocage total |
| Norme                           | EN12532 - roulette de manutention  |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 150 kg                             |
| Conducteur d'électricité        | Non                                |
| Inoxydable                      | Oui                                |
| Capacité de charge statique     | 300 kg                             |
| Plage de température (minimale) | -40 °C                             |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                              |
| Hauteur                         | 155 mm                             |
| Poids                           | 0,99 kg                            |

## CHAPE

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Matériau de la chape    | Acier Inoxydable (roulettes industrielles) |
| Forme de la chape       | Galbée                                     |
| Pivot                   | Double rangée de billes,                   |
| Couleur de la chape     | Acier Inoxydable                           |
| Déport                  | 40 mm                                      |
| Diamètre d'encombrement | 242 mm                                     |

## ROUE

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Corps de roue         | Polyamide                  |
| Bandage               | Identique au corps de roue |
| Roulement             | Moyeu lisse                |
| Axe                   | axe de roue boulonné       |
| Pare-fils             | Sans pare-fils             |
| Diamètre              | 125 mm                     |
| Largeur du bandage    | 40 mm                      |
| Dureté du bandage (D) | 75 Shore D                 |

## FIXATION

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Type de fixation         | Trou central |
| Diamètre du trou central | 11 mm        |

# ALPHA STAINLESS

8477UOO125P30-11

EAN 4031582370249



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

