

LUMINA

AA20PJI050L51-8 9011/9011/7042

EAN 4031582317473



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Lumina
Type	Wielen
Standaard	EN12528 - Meubel wielen
Draagvermogen bij 3 km/h	40 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	80 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	56 mm
Totale breedte	55 mm
Totaal gewicht	0,07 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Polypropyleen
Vork Vorm	Dubbele WielBehuizing gesloten
Zwenklager	Kraagpen, draaiend
Kleur	Grafietzwart (RAL9011)
Offset	20 mm
Zwenk radius	52 mm
Draaicirkel	104 mm
Diameter koepel	0 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lagering	Glijlager met Afstandsbuis
As	Geklinkt
Loopvlak	Verkeersgrijs A (RAL7042)
Wielkleur	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	50 mm
Breedte Loopvlak	10 mm
Diameter Asgat	0 mm
Naaflengte	0 mm
Breedte wielkern	10 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	87 Shore A

FITTING

Type bevestiging	Blind gat voor B10-fitting
Boutgat diameter	8 mm

LUMINA

AA20PJI050L51-8 9011/9011/7042

EAN 4031582317473

Bestelnummer 00071465

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

