
PRODUKTINFORMATION

FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-075-ASF-HUD

EAN 4031582495201



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	○ ○ ○ ○ ○
Kørselsstøj	○ ○ ○ ○ ○
Abrasion	○ ○ ○ ○ ○
Rustbeskyttelse	○ ○ ○ ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Footmaster
Type	Drejeligt Hjul
Belastning ved 3 km/t	250 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	90 °C
Byggehøjde	120 mm
Samlet bredde	128 mm
Samlet vægt	6,97 kg

GAFFEL

Udladning	30 mm
Udfaldsradius	90 mm
Udfaldsdiameter	180 mm
Dome-diameter	112 mm

HJUL

Leje	Ikke-bearbejdet Nav
Diameter	75 mm
Hjulbane bredde	30 mm
Fælgbredde	30 mm

MONTERING

Pladelængde	112 mm
Pladebredde	112 mm
Længde på pladehul (maksimum)	92 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	92 mm
Pladehullets diameter	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-075-ASF-HUD

EAN 4031582495201

Bestillingsnummer 00800105

Produkttegninger



© Copyright 2026 TENTE International GmbH