

NOVATECH

ETP 082X28-Ø12 HL26

EAN 4031582318654

Pasūtījuma numurs 00830658



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

RITENIS

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls | Tērauds, dzelzs |
| Protektora materiāls | Poliuretāns, liets |
| Gūltnis | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Ritenis krāsa | Medus dzeltens (RAL1005) |
| Izplešanās armatūra | Ar vītņu aizsargu |
| Diametrs | 82 mm |
| Protektora platums | 28 mm |
| Ass atveres diametrs | 12 mm |
| Rumbas garums | 26 mm |
| Korpusa platums | 28 mm |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A |
| Protektora cietība (D) | 42 Krasts D |
| Gultņa veids | 6201 |

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ●●●●○

Kustības troksnis ●●●○○

Nodilums ●●●●○

Korozijas izturīgs ●●●○○

PAMATAATRIBŪTI

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Produkta nosaukums | Novatech |
| Korpusa tips | Ritenis |
| Standarta | EN12532 - Transporta aprīkojums |
| Krāvnese pie 4 km/h | 350 kg |
| Statiskā krāvnese | 700 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -10 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
| Kopējais svars | 0,477 kg |

NOVATECH

ETP 082X28-Ø12 HL26

EAN 4031582318654

Pasūtījuma numurs 00830658

TEHNISKIE RASĒJUMI

