

PURETECH

PIR 160x40-Ø20

EAN 4031582320374



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Puretech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnēsība pie 4 km/h	135 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnēsība	270 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	0,85 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Cietā gumija, bez marķējuma
Gūltnis	Cuscinetto a rulli
Ritenis krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	160 mm
Protektora platums	40 mm
Ass atveres diametrs	20 mm
Rumbas garums	58 mm
Korpusa platums	40 mm
Protektora cietība (A)	80 Krasts A

PURETECH

PIR 160x40-Ø20

EAN 4031582320374

Pasūtījuma numurs 00023493
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

