

NOVATECH


ETY 060X25-Ø20 HL12

EAN 4031582318470

Numer zamówienia 00830218



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

KOŁO

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Materiał ciała | Stal, żelazo |
| Materiał bieżni | Poliuretan, Odlewane |
| Łożysko | Łożysko kulkowe precyzyjne (RS/2RS) |
| Kolor Koło | Żółty miód (RAL1005) |
| Oslony gwintu | Z osłoną gwintu |
| Średnica | 60 mm |
| Szerokość Bieżnia | 25 mm |
| Średnica otworu Oś | 20 mm |
| Długość piasty | 12 mm |
| Szerokość korpusu | 25 mm |
| Twardość Bieżnia (A) | 92 Shore A |
| Twardość Bieżnia (D) | 42 Shore D |

WYDAJNOŚĆ

| | |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek | ● ● ● ● ○ |
| Hałas ruchowy | ● ● ● ○ ○ |
| Odejście | ● ● ● ● ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ○ ○ |

PODSTAWOWE ATUTY

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa produktu | Novatech |
| Typ | Koło |
| Standardowy | EN12532 — Sprzęt transportowy |
| Nośność przy 4 km/h | 140 kg |
| Nośność przy 6 km/h | 110 kg |
| Nośność statyczne | 280 kg |
| Zakres temperatur (minimalny) | -10 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
| Waga całkowita | 0,16 kg |

RYSUNKI TECHNICZNE

