

ZETA REVERSE

468BITP200P63 cv

EAN 4031582398359



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ○
Шум руху	● ● ● ● ○
Атритація	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Zeta reverse
Тип	Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо і пружинним Блокування напрямку
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	800 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	640 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	1600 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	240 mm
Загальна ширина	96 mm
Загальна вага	3,66 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Сталевий лист, дуже важкий
Вила Форма	Широка Підсилений
Поворотний вузол	Дві перегони з м'ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь
Колір	Пасивований блакитним
Офсет (Зсув)	55 mm
Радіус повороту	161 mm
Поворотне з'єднання	322 mm
Діаметр ковпачка	96 mm

КОЛЕСО

Tread profile	опуклий
Матеріал тіла	Алюміній
Матеріал протектору	Поліуретан, Відлитий
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	медово-жовтий (RAL1005)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	200 mm
Протектор	50 mm
Ширина тіла	50 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Твердість Протектор (D)	42 Прибережна D

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	137 mm
Ширина тарілки	105 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	105 mm
Діаметр отвору планшета	11 mm

ZETA REVERSE

468BITP200P63 cv

EAN 4031582398359

Номер замовлення 00860895
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

