

# INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-34S35 D 9002 90°

Numéro de commande 900000053



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ● ● |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                  | Integral assist                                                |
| Type                            | Roulette pivotante avec Blocage directionnel, total ou central |
| Standard                        | EN12531 - Roulettes de lit d'hôpital                           |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 150 kg                                                         |
| Conducteur électrique           | Non                                                            |
| Compatible avec WeAssist        | 1                                                              |
| Statique Capacité de charge     | 450 kg                                                         |
| Plage de température (minimale) | -10 °C                                                         |
| Plage de température (maximale) | 40 °C                                                          |
| Hauteur                         | 183 mm                                                         |
| Largeur totale                  | 110.5 mm                                                       |
| Poids global                    | 4.68 kg                                                        |

## CHAPE

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Pivot                   | Roulement à billes de précision |
| Couleur de la chape     | Gris blanc (RAL9002)            |
| Déport                  | 40 mm                           |
| Rayon d'encombrement    | 115 mm                          |
| Diamètre d'encombrement | 230 mm                          |
| Diamètre du dôme        | 110.5 mm                        |

## ROUE

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Matériau du corps          | Acier, fer             |
| Bandage                    | Polyuréthane, Coulé    |
| Roulement                  | Moteur Moyeu           |
| Couleur du bandage de roue | Gris ardoise (RAL7015) |
| Pare-fils                  | Garde-filet intégré    |
| Diamètre                   | 150 mm                 |
| Largeur du Bandage         | 50 mm                  |
| Dureté du Bandage (A)      | 85 Shore A             |

## RACCORD

|                 |                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| Type de raccord | Tige avec Trou de came pour barres profilées, Version courte |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|



Prix Red  
Dot  
Design

# INTEGRAL ASSIST



ED44ETW150R36-34S35 D 9002 90°

Numéro de commande 900000053



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Dessins du produit



Prix Red  
Dot  
Design