

## LINEA

5941UAP125R05-22 RAL9002

EAN 4031582369182



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullļa veiktspeja  | ● ● ● ● ● |
| Kustības trokšnis  | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ○ |

## PAMATAATRIBŪTI

|                                      |                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Linea                                            |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu |
| Standarta                            | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi                 |
| Krāvnese pie 3 km/h                  | 130 kg                                           |
| Statiskā krāvnese                    | 260 kg                                           |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -10 °C                                           |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 40 °C                                            |
| Kopējais augstums                    | 145 mm                                           |
| Kopējais platums                     | 82 mm                                            |
| Kopējais svars                       | 1,07 kg                                          |

## RITENIS

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpasa materiāls      | Poliamīds                        |
| Protektora materiāls   | Poliuretāns, injicēts            |
| Gūltnis                | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Izplešanās armatūra    | Ar vītņu aizsargu                |
| Diametrs               | 125 mm                           |
| Protektora platums     | 20 mm                            |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A                      |

## KRONŠTEINIS

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Materiāls           | Poliamīds                 |
| Dakšas forma        | Dubultā riteņa kronšteins |
| Grozāmais gūltnis   | Precīzijas lodīšu gūltnis |
| Ofsets              | 40 mm                     |
| Pagrieziena rādiuss | 129 mm                    |
| Grozāms savienojums | 258 mm                    |
| Kupola diametrs     | 52 mm                     |

## UZSTĀDĪŠANA

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Uzstādīšanas veids | Ciets stienis, apaļš |
| Skrūves diametrs   | 22 mm                |
| Skrūves garums     | 40 mm                |

Vācijas  
dizaineru klubs

Interzum balva

«IF  
Design» balva

# LINEA

5941UAP125R05-22 RAL9002

EAN 4031582369182



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

