

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-075-ASF-HUD

EAN 4031582495232

Номер замовлення 00800112



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ○○○○○

Шум руху ○○○○○

Атриція ○○○○○

Стійкість до корозії ○○○○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Footmaster
Тип	Поворотний Колісна опора
Обвантажопідйомність 3 км/год	250 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	90 °C
Загальна висота	123 mm
Загальна ширина	131 mm
Загальна вага	5,56 kg

КОЛЕСО

Носіння	Немеханізована Хаб
Діаметр	75 mm
Протектор	30 mm
Ширина тіла	30 mm

КРОНШТЕЙН

Офсет (Зсув)	30 mm
Радіус повороту	81 mm
Поворотне з'єднання	162 mm
Діаметр ковпачка	104 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Довжина пластини	112 mm
Ширина тарілки	112 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	92 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	92 mm
Діаметр отвору планшета	9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-075-ASF-HUD

EAN 4031582495232

Номер замовлення 00800112



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

