

ALPHA STAINLESS

8478XSC100P62

EAN 4031582381740

Numéro de commande 00035838



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha stainless
Capacité de charge à 4 km/h	160 kg
Conducteur d'électricité	yes
Inoxydable	yes
Capacité de charge statique	320 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	128 mm
Largeur totale	85 mm
Poids	0.54 kg

ROUE

Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	34 mm
Largeur du corps de roue	34 mm

RACCORD

Longueur de la platine	100 mm
Largeur de la platine	85 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	77 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	60 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	77 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Diamètre des trous de la platine	9 mm

ALPHA STAINLESS

8478XSC100P62

EAN 4031582381740

Numéro de commande 00035828

Dessins du produit



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

