

## PURETECH

PIR 125x37-Ø12 HL44

EAN 4031582320343



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## ROATĂ

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Material pentru corp                    | Polipropilenă               |
| Material al benzii de rulare            | Cauciuc solid, fără marcaj  |
| Lagăr                                   | Rulment cu role             |
| Roată                                   | Negru grafit (RAL9011)      |
| Protecție pentru filet                  | Fără protecție pentru filet |
| Diametru                                | 125 mm                      |
| Benză de rulare                         | 37 mm                       |
| Diametrul găurii Axă                    | 12 mm                       |
| Lungime butuc                           | 44 mm                       |
| Lățimea corpului                        | 37 mm                       |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 80 Pe malul A               |

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ○ ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ● ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ○ ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs                       | Puretech                          |
| Tip                               | Roată                             |
| Standard                          | EN12532 - Echipament de transport |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 100 kg                            |
| Conductiv electric                | Nu                                |
| Inoxidabil                        | Nu                                |
| Capacitate de încărcare statică   | 200 kg                            |
| Interval de temperatură (minim)   | -20 °C                            |
| Interval de temperatură (maxim)   | 60 °C                             |
| Greutate totală                   | 0,47 kg                           |

# PURETECH

PIR 125x37-Ø12 HL44

EAN 4031582320343

Numărul de comandă 00030825  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

