

NOVATECH

ETX085X85-Ø20 HL95-F

EAN 4031582369649



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Сталь, залізо
Матеріал протектору	Поліуретан, Відлтий
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник Герметичний
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	85 mm
Протектор	85 mm
Діаметр отвору Вісь	20 mm
Довжина хаба	95 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Тип герметизації	F
Підходить для	jungheinrich

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриація ●●●●○

Стійкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту Novatech

Тип корпусу Колесо

Обвантажопідйомність 3 км/год 800 kg

Статичний Вантажопідйомність 1600 kg

Діапазон температур (мінімальний) -20 °C

Діапазон температур (максимальний) 60 °C

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

