

LINEA

5940UAP125P51 RAL9002

EAN 4031582352160



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veikspēja	● ● ● ● ●
Kustības trokšnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgums	● ● ● ● ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Linea
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteni
Kravnesība pie 3 km/h	130 kg
Statiskā kravnesība	260 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	40 °C
Kopējais augstums	148 mm
Kopējais platums	82 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts
Gultnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	125 mm
Protektora platums	20 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A

KRONŠTEINIS

Materiāls	Poliamīds
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteins
Grozāmais gultnis	Precīzijas lodīšu gultnis
Ofsets	40 mm
Pagrieziena rādiuss	109 mm
Grozāms savienojums	218 mm
Kupola diametrs	52 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	95 mm
Plāksnes platums	70 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	50 mm
Plāksnes atveres diametrs	11 mm

Vācijas
dizaineru klubs

Interzum balva

«IF
Design» balva

LINEA


5940UAP125P51 RAL9002

EAN 4031582352160



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI



Vācijas
dizaineru klubs



Interzum balva



«IF
Design» balva