

# DURATECH

UOR150x46-Ø20 HL58

EAN 4031582496680



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ● ○ |
| Verloop           | ● ● ● ● ● |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam                  | Duratech                      |
| Type                         | Wiel                          |
| Standaard                    | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/u     | 500 kg                        |
| Elektrisch geleidend         | Nee                           |
| Roestvrij                    | Nee                           |
| Statisch Draagvermogen       | 1000 kg                       |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -40 °C                        |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C                         |
| Totaal gewicht               | 0,57 kg                       |

## WIEL

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Wielkern materiaal            | Polyamide             |
| Materiaal loopvlak            | Identiek met wielkern |
| Lager                         | Rollager              |
| Afdekkapjes                   | Zonder afdekkapjes    |
| Diameter                      | 150 mm                |
| Breedte Loopvlak              | 46 mm                 |
| Asgatdiameter                 | 20 mm                 |
| Naaflengte                    | 58 mm                 |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 75 Shore D            |

# DURATECH

UOR150x46-Ø20 HL58

EAN 4031582496680

Bestelnummer 10000776  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

