

## STYLEA

5925UOI035L51-10 LH 9011/9011/9011

EAN 4031582356779



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ● |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Nombre del producto           | Stylea                             |
| Tipo                          | Rueda giratoria con Freno de rueda |
| Estándar                      | EN12528 - Ruedas para muebles      |
| Capacidad de carga a 3 km/h   | 50 kg                              |
| Conductivo eléctrico          | No                                 |
| Inoxidable                    | No                                 |
| Capacidad de carga estática   | 100 kg                             |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C                             |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C                              |
| Altura total                  | 33 mm                              |
| Ancho total                   | 52 mm                              |
| Peso total                    | 0.06 kg                            |

## SOPORTE

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Material de la carcasa   | Poliamida                    |
| Forma de Horquilla Forma | Soporte de Aro Doble Soporte |
| Rodamiento giratorio     | Vástago giratorio Espiga     |
| Color                    | Negro grafito (RAL9011)      |
| Desplazamiento           | 12 mm                        |
| Radio de giro            | 45 mm                        |
| Interferencia de giro    | 90 mm                        |
| Diámetro del domo        | 15.2 mm                      |

## ARO

|                                  |                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Material del cuerpo              | Poliamida                                  |
| Material de la banda de rodadura | Idéntico con cuerpo de Aro                 |
| Cojinete                         | Cojinete liso con Separador tubo separador |
| Eje                              | Remachado                                  |
| Protectores de hilo              | Sin protector de roscas                    |
| Diámetro                         | 35 mm                                      |
| Ancho de Banda de rodadura       | 12 mm                                      |
| Anchura del cuerpo               | 12 mm                                      |

## AJUSTE

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Tipo de ajuste                 | Agujero ciego para conexión B10 |
| Diámetro del agujero del Perno | 10 mm                           |

# STYLEA

5925UOI035L51-10 LH 9011/9011/9011

EAN 4031582356779

Número de pedido 00770069

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

