INFORMAȚII DESPRE PRODUS

# KAPPA LOAD

9651TOO125P63

EAN 4031582348767



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

| | |
|---|---|
| Performanța rolei | ●●●●● |
| Zgomot de mișcare | ●○○○○ |
| Atriție | ●●●●● |
| Rezistență la coroziune | ●●●○○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|---|---|
| Nume produs | Kappa load |
| Tip | Rola pivotantă cu Blocare direcțională |
| Standard | EN12533 - Role rezistente |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 840 kg |
| Capacitate de încărcare la 6 km/h | 700 kg |
| Conductiv electric | Nu |
| Inoxidabil | Nu |
| Capacitate de încărcare statică | 1680 kg |
| Interval de temperatură (minim) | -40 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 80 °C |
| Înălțime totală | 170 mm |

## FURCA

| | |
|---|---|
| Materialul de construcție | Fontă sau fier forjat, greu |
| FormăFurcă | Larg, Rezistent |
| Rulment pivotant | Rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă |
| Offset | 48 mm |
| Interferență pivotantă | 143,6 mm |
| Lubrication nipple | 1 |

## ROATĂ

| | |
|---|---|
| Material pentru corp | Poliamidă , grea |
| Material al benzii de rulare | Identic cu corp Roată |
| Lagăr | Rulment simplu |
| Axă | Înșurubat cu piuliță |
| Protecție pentru filet | Fără protecție pentru filet |
| Diametru | 125 mm |
| Benză de rulare | 50 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 75 malul D |

## RACORD

| | |
|---|---|
| Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă | 135 mm |
| Lățimea plăcii | 110 mm |
| Lungime orificiu placă (maximă) | 105 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (minim) | 75 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 80 mm |
| Diametru orificiu placă | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# KAPPA LOAD


9651TOO125P63


EAN 4031582348767

Numărul de comandă 00838862

**Desene ale produsului**






© Copyright 2026 TENTE International GmbH