

MONO

A020PJI050L51-10 chrome

EAN 4031582364583



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ○
Atriție	● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ● ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Mono
Tip	Rola pivotantă
Standard	EN12528 - Role pentru mobilier
Capacitate de încărcare la 3 km/h	30 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	60 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	72 mm
Greutate totală	0,54 kg

FURCA

Materialul de construcție	Polipropilenă
Formă Furcă	Închis
Rulment pivotant	Tijă , pivotantă
Culoare	Cromat
Offset	25 mm
Raza de pivotare	52,2 mm
Interferență pivotantă	104,4 mm

ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă
Material al benzii de rulare	Cauciuc termoplastic
Lagăr	Rulment simplu cu tub Spacer
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	50 mm
Benză de rulare	18 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	85 Pe malul A

RACORD

Tip ajustare	Gaură oarbă pentru racordul B10
Diametrul găurii Șurub	10 mm

MONO

A020PJI050L51-10 chrome

EAN 4031582364583



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

