INFORMACIÓ DE PRODUCTE

LUMINA

6A20PJI050B10-11x20/10 ZAMAK/9011/7042

EAN 4031582311297



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	●●●○○
El soroll del moviment	●●●○○
Atràcia	●●●○○
Resistència a a la corrosió	●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Lumina
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	40 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	80 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	59 mm
Àmplia general	55 mm
Pes total	0,14 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Zinc-die-casting / alumini
Forquilla Forma	Casa Suport Roda bessona, tancada
Scamiento giratorio	Espiga, Swiveling
Color	Crom
Desplaçament	20 mm
Scio de giro	54 mm
Sterferencia de giro	108 mm
Dome Dictel	0 mm

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	El cautxú termoplàstic
El Bearing	Coixinet llis tub Separador
Eix	Riveció
El Banda de rodadura Color	Trànsit gris A (RAL7042)
Roda de color	Grafit negre (RAL9011)
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	50 mm
Banda de rodadura ample	8 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	0 mm
Longitud del cub	0 mm
Corporació ample	8 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	87 Shore A

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Espiga'adherència, amb collar
Espiga Màgia	11 mm
Espiga llarga	20 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

LUMINA

6A20PJI050B10-11x20/10 ZAMAK/9011/7042

EAN 4031582311297

Número de comanda 00073567

Plànols del producte

